

STYLEA

5920UOI075L51-10 DM22 RL9006

EAN 4031582310993
订单号 00074039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

| | |
|------|-------|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●○○ |
| 损耗 | ●●●●● |
| 耐腐蚀性 | ●●●●○ |

核心属性

| | |
|-----------|----------------|
| 产品名称 | Stylea |
| 外壳类型 | 万向脚轮 |
| 标准 | EN12528 - 家具脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 80 kg |
| 静态载重 | 160 kg |
| 温度范围 (最低) | -10 ° C |
| 最高温度范围 | 40 ° C |
| 总高 | 76 mm |
| 总宽度 | 64 mm |
| 总重量 | 0.122 kg |

轮子

| | |
|----------|-----------|
| 轮体材料 | 聚酰胺 |
| 胎面材料 | 与轮子体相同 |
| 轴承 | 带轴套管的滑动轴承 |
| 轴 | 铆钉 |
| 侧盖 | 无螺纹护罩 |
| 直径 | 75 mm |
| 胎面宽度 | 10 mm |
| 胎面硬度 (D) | 75 岸 D |

支架

| | |
|------|----------------|
| 材料 | 聚酰胺 |
| 支架形状 | 双轮子支架 |
| 旋转轴承 | 阀杆旋转 |
| 颜色 | 白色铝质 (RAL9006) |
| 旋转半径 | 60 mm |
| 转向干涉 | 120 mm |
| 圆顶直径 | 22 mm |

固定件

| | |
|-------|----------|
| 固定件类型 | B10 接头盲孔 |
| 螺栓孔直径 | 10 mm |

产品信息

STYLEA

5920UOI075L51-10 DM22 RL9006

EAN 4031582310993
订单号 00074039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

