GALEA

5077YGP100P30-10

EAN 4031582354126

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE	
Déport	40 mm
Diamètre d'encombrement	205 mm

ROUE	
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	30 mm

RACCORD	
Diamètre du trou central	10 mm

PERFORMANCE	
Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE	
Nom du produit	Galea
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	yes
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	139 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


GALEA


5077YGP100P30-10

EAN 4031582354126

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings





© Copyright 2026 TENTE International GmbH