

# AGILA TWIN

2977DYK075P30-10,3

EAN 4031582340952

Número de comanda 00006429



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ● ○

Atràcia ● ● ● ○ ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Agila twin
Tipus	Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conducció elèctrica	✓
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	85 °C
Alçada total	99 mm
Àmplia general	71 mm
Pes total	0,829 kg

## RODA

Material corporal	Acero de huellas
Material de la banda de rodadura	Goma massissa, negre, conductor elèctric
El Bearing	Rodament de boles cònic
Roda de color	Passivat blau
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	25 mm
Corporació ample	25 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	80 Shore A

## SUPORT

Material	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Passivat blau
Desplaçament	31,3 mm
Scio de giro	99 mm
Sterferencia de giro	198 mm
Dome Dictel	65 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat	10,3 mm

# AGILA TWIN

2977DYK075P30-10,3

EAN 4031582340952

Número de comanda 00006429



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

