



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●●
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Basetech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	120 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	240 kg
温度范围 (最低)	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总重量	0.05 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	65 mm
胎面宽度	30 mm
轴孔直径	12 mm
中心长度	34.5 mm
胎面硬度 (D)	65 肖氏 D

