

LEVINA STAINLESS

5381PJM125P30-13 XL

EAN 4031582382112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Levina stainless
Typ	Otočné Kolečko se Směrová brzda
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ano
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	161 mm
Celková hmotnost	0,59 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Polyamid
Tvar Vidlice	Úzké
Otočné ložisko	Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Vyosení	38,5 mm
Poloměr otáčení	130 mm
Průměr otáčení	260 mm

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko Nerezové
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení	13 mm



Ocenění
za
univerzální
Design



Návrhář
klub
Deutscher

LEVINA STAINLESS



5381PJM125P30-13 XL

EAN 4031582382112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Ocenění
za
univerzální
Design



Návrhář
klub
Deutscher