

NOVATECH


RK.ETP078X78-Ø47X16

EAN 4031582330069

Numer zamówienia 00832672



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Novatech
Typ obudowy	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	700 kg
Nośność przy 6 km/h	840 kg
Nośność statyczne	1400 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	0,674 kg

KOŁO

Materiał ciała	Niezdefiniowany
Materiał bieżni	Polipropylen, miękki
Średnica	78 mm
Szerokość Bieżnia	78 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)	42 Shore D
Średnica łożysko kulkowe	47 mm
Szerokość łożysko kulkowe	16 mm

RYSUNKI TECHNICZNE

