

# NOVATECH

FTP 150X60-Ø20 HL60

EAN 4031582329490

Номер на поръчката 00801150



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Чугун
Материал на реазбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Медено жълто (RAL1005)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	150 mm
Ширина на Резба	60 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	60 mm
Ширина на тялото	60 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Novatech
Тип	Колело
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	960 kg
Товароносимост при 6 км/ч	800 kg
Статичен Товароносимост	1600 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	3,342 kg

# NOVATECH

FTP 150X60-Ø20 HL60

EAN 4031582329490

Номер на поръчката 00801150



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

