

PURETECH

DVR080X30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Tôle d'acier
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, noir
Roulement	Roulements rouleaux
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	30 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	44,4 mm
Dureté du bandage (A)	85 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Puretech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	70 kg
Capacité de charge statique	140 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,234 kg

PURETECH

DVR080X30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

