

NOVATECH

FTF250X75-Ø80-4XØ15

EAN 4031582331707



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistencia a la corrosión ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Novatech

Tipo Aro

Rango de temperatura (mínimo) -20 °C

Rango de temperatura (máximo) 60 °C

Peso total 8,673 kg

ARO

Material del cuerpo Hierro fundido

Material de la banda de rodadura Poliuretano, Fundido

Cojinete Rueda con pestaña

Diámetro 250 mm

Ancho de Banda de rodadura 75 mm

Diámetro del agujero del Eje 80 mm

Dureza de la Banda de rodadura (A) 92 Shore A

Diámetro del Círculo de agujeros 112 mm

Ajuste Diámetro del agujero 15 mm

Adecuado para atlet

AJUSTE

Cantidad de orificios de montaje del Perno 4

NOVATECH

FTF250X75-Ø80-4XØ15

EAN 4031582331707



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

