

ELASTECH

IFP300X55-Ø25

EAN 4031582366310



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Material do centro da roda	Alumínio
Material do piso da roda	Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	300 mm
Largura do Piso	55 mm
Diâmetro do furo do eixo	25 mm
Comprimento do cubo	60 mm
Dureza do Piso (A)	68 Shore A

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Elastech
Tipo de alojamento	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	600 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	480 kg
Capacidade de carga estática	1200 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	85 °C

ELASTECH

IFP300X55-Ø25

EAN 4031582366310



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

