SUPRATECH

PJR 125x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320541

Numéro de commande 00020820



ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	32 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	44.4 mm
Largeur du corps de roue	32 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Supratech
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0.21 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

SUPRATECH

PJR 125x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320541

Numéro de commande 00030820

Dessins du produit

