



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ● ● ● ● ○

Шум руху ● ● ● ○ ○

Атриція ● ● ● ● ○

Стійкість до корозії ● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Novatech

Тип Колесо

Обвантажопідйомність 3 км/год 600 kg

Статичний Вантажопідйомність 1200 kg

Діапазон температур (мінімальний) -20 °C

Діапазон температур (максимальний) 60 °C

КОЛЕСО

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Матеріал тіла | Не визначено |
| Матеріал протектору | Поліпропілен , м'який |
| Діаметр | 82 mm |
| Протектор | 62 mm |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A |
| Діаметр Кульковий підшипник | 47 mm |
| Кульковий підшипник | 13 mm |

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

