

# INTEGRAL

2040XSX200R05-32

EAN 4031582341782



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●○○

Odejście ●●●○○

Odporność na korozję ●●●○○

## PODSTAWOWE ATYTY

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Nazwa produktu                 | Integral   |
| Typ                            | Kółko obrotowe   |
| Standardowy                    | podobne normy EN12531 –<br>Odlewy do łóżek szpitalnych |
| Nośność przy 3 km/h            | 150 kg   |
| Nośność przy 4 km/h            | 150 kg   |
| Przewodzące prąd elektryczny   | ✓  |
| Nośność statyczne              | 300 kg   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -30 °C   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C  |
| Wysokość całkowita             | 229 mm   |
| Waga całkowita                 | 1,729 kg   |
| Certyfikacja                   | Testowane i monitorowane przez<br>TÜV Süd              |

## KOŁO

|                      |  |
|----------------------|--|
| Materiał ciała       | Poliamid, przewodzący elektrycznie           |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione      |
| Ośłony gwintu        | Zintegrowany ochroniacz gwintu               |
| Średnica             | 200 mm                                       |
| Szerokość Bieżnia    | 35 mm  |
| Twardość Bieżnia (D) | 59 Shore D                                   |

## OBUDOWA

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Materiał               | Arkusze stalowy, średni    |
| Kształt Widelec        | Zamknięte                  |
| Łożysko obrotowe       | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Wysięg                 | 60 mm                      |
| Promień działania koła | 160 mm                     |
| Zasięg działania koła  | 320 mm                     |

## MOCOWANIE

|                  |  |
|------------------|--|
| Typ mocowania    | Trzpień pełny, okrągły   |
| Średnica Trzpień | 32 mm  |
| Długość Trzpień  | 45 mm  |
| Wskazówka        | Łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. |

## DODATKOWE INFORMACJE

Zmywalne zgodnie z AK-BWA



IF nagroda za projekt



Nagroda Red Dot Design Award

# INTEGRAL



2040XSX200R05-32

EAN 4031582341782



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE



IF nagroda za projekt



Nagroda Red Dot Design Award