TERMÉKINFORMÁCIÓK

ELASTECH

UER 100x34-Ø12

EAN 4031582323290



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ○
Kopás	● ● ● ○ ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Elastech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	160 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	320 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,25 kg

KERÉK

Tread hardness	puha
Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált
Csapágy	Tűgörgős csapágy
Kerék színe	Ezüstszürke (RAL7001)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	34 mm
Tengely furat átmérője	12 mm
Kerékagy hossza	44,4 mm
Test szélessége	34 mm
A futófelület keménysége (A)	63 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

UER 100x34-Ø12

EAN 4031582323290

Rendelési szám 00030961

Termékrajzok



© Copyright 2026 TENTE International GmbH