



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

**PRESTATIES**

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

**KERNKENMERKEN**

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h	750 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	1500 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C

**WIEL**

Materiaal wielkern	Niet gedefinieerd
Materiaal loopvlak	Polypropyleen, zacht
Diameter	82 mm
Breedte Loopvlak	96 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Diameter Kogellager	52 mm
Breedte Kogellager	14 mm

Product Drawings

