

## LUMINA

AA20PJI050L51-8 9011/9011/7042

EAN 4031582317473

Numărul de comandă 00071465



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●○○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Lumina
Tip	Rola pivotantă
Standard	EN12528 - Role pentru mobilier
Capacitate de încărcare la 3 km/h	40 kg
Capacitate de încărcare statică	80 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	56 mm
Lățime totală	55 mm
Greutate totală	0,07 kg

## ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Axă	Rivrat
Benză de rulare	Gri trafic A (RAL7042)
Roată	Negru grafit (RAL9011)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	50 mm
Benză de rulare	10 mm
Diametrul găurii Axă	0 mm
Lungime butuc	0 mm
Lățimea corpului	10 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	87 Pe malul A

## FURCA

Material	Polipropilenă
FormăFurcă	Carcasă Roată dublă, închisă Carcasă
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Culoare	Negru grafit (RAL9011)
Offset	20 mm
Raza de pivotare	52 mm
Interferență pivotantă	104 mm
Diametru cupolă	0 mm

## RACORD

Tip ajustare	Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub	8 mm

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

# LUMINA

AA20PJI050L51-8 9011/9011/7042

EAN 4031582317473

Numărul de comandă 00071465



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

---

