

NOVATECH

ITP 125X50-Ø20 SOFT CV

EAN 4031582329483

Número de encomenda 00831428



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Material do centro da roda	Alumínio
	macio
	convexo
Material do piso da roda	Poliuretano, Fundido
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda	"Traffic grey A" (RAL7042)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	125 mm
Largura do Piso	50 mm
Diâmetro do furo do eixo	20 mm
Comprimento do cubo	60 mm
Largura do corpo	50 mm
Dureza do Piso (A)	80 Shore A

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●●○

Ruído de movimento ●●●●○

Desgaste ●●●●○

Resistência à corrosão ●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Novatech
Tipo	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	400 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	320 kg
Capacidade de carga estática	800 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	0,89 kg

NOVATECH

ITP 125X50-Ø20 SOFT CV

EAN 4031582329483

Número de encomenda 00831428



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

