

AGILA

2477PJO125R05-28 M8/19

EAN 4031582302028
Bestelnummer 00029315



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Behuizingstype	Zwenkwiel met dubbele rem
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	163 mm
Totale breedte	60 mm
Totaal gewicht	1,075 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Glijlager
Kleur Wiel	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

VORK

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	41 mm
Zwenk radius	131 mm
Uitzwenking	262 mm
Diameter koepel	60 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Vaste Stift, rond
Diameter Bout	28 mm
Lengte Bout	45 mm
Schroefdraad positie	19 mm
Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten	2

AGILA

2477PJO125R05-28 M8/19

EAN 4031582302028
Bestelnummer 00029315



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

