

## KAPPA LOAD

9651TOO200P63



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja    | ● ● ● ● ● |
| Kustības troksnis    | ● ○ ○ ○ ○ |
| Nodilums             | ● ● ● ● ● |
| Korozijas izturīgums | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Kappa load                                       |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteni         |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 1200 kg                                          |
| Kravnesība pie 6 km/h                | 1000 kg                                          |
| Statiskā kravnesība                  | 2400 kg                                          |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -40 °C                                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C                                            |
| Kopējais augstums                    | 245 mm                                           |
| Kopējais svars                       | 4,769 kg                                         |

## RITENIS

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds, smags            |
| Protektora materiāls   | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gultnis                | Cuscinetto piano            |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni    |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga          |
| Diametrs               | 200 mm                      |
| Protektora platums     | 50 mm                       |
| Protektora cietība (D) | 75 Krasts D                 |

## KRONŠTEINIS

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Materiāls           | Čuguns vai dzelzs kalums, smags                     |
| Dakšas forma        | Plašs, pastiprināts                                 |
| Grozāmais gultnis   | Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu) |
| Ofsets              | 59 mm                                               |
| Pagrieziena rādiuss | 159 mm                                              |
| Grozāms savienojums | 318 mm                                              |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 135 mm             |
| Plāksnes platums                       | 110 mm             |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 105 mm             |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 75 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 80 mm              |
| Plāksnes atveres diametrs              | 11 mm              |

# KAPPA LOAD

9651TOO200P63



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

