

MAXTECH

PNP 200X30-Ø8 HL60

EAN 4031582320633

Número de pedido 00005569



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
	blando
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Espumado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Negro
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	200 mm
Ancho de Banda de rodadura	30 mm
Diámetro del agujero del Eje	8 mm
Longitud del cubo	60 mm
Anchura del cuerpo	30 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	70 Shore A

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Maxtech
Tipo	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	100 kg
Capacidad de carga estática	200 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	0,4 kg

MAXTECH

PNP 200X30-Ø8 HL60

EAN 4031582320633

Número de pedido 00005569



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

