

## STYLEA

5925UOI065L51-11 DOM23x43,6 ALU

EAN 4031582335903



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ● |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Stylea                            |
| Tipo                                | Ruota girevole con freno semplice |
| Standard                            | EN12528 - Ruote per arredamento   |
| Portata a 3 km/h                    | 50 kg                             |
| Elettricamente conduttivo           | No                                |
| Inossidabile                        | No                                |
| Portata statica                     | 100 kg                            |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -10 °C                            |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C                             |
| Altezza totale                      | 91,5 mm                           |
| Larghezza complessiva               | 46 mm                             |

## SUPPORTO

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Materiale di costruzione  | Poilammide         |
| Forma della forcella      | Supporto gemellato |
| Cuscinetto del supporto   | Perno, girevole    |
| Raggio di piroettamento   | 77 mm              |
| Ingombro di piroettamento | 154 mm             |
| Diametro cuffia superiore | 23 mm              |

## RUOTA

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo       | Poilammide                       |
| Materiale del battistrada | Identico al nucleo               |
| Cuscinetto                | Cuscinetto piano con distanziale |
| Asse                      | Rivettato                        |
| Parafili                  | Senza parafili                   |
| Diametro                  | 65 mm                            |
| Larghezza battistrada     | 7 mm                             |

## FISSAGGIO

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Tipo di fissaggio | Foro cieco per perno B10 |
| Diametro del foro | 11 mm                    |

# STYLEA

5925UOI065L51-11 DOM23x43,6 ALU

EAN 4031582335903



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

