

# KAPPA

9682ITP200P63 CL67

EAN 4031582315967

Numéro de commande 00827803



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●●○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●●○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Kappa
Type	Roulette pivotante avec Blocage total, Antérieur
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	800 kg
Capacité de charge à 6 km/h	640 kg
Statique Capacité de charge	1600 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	245 mm
Largeur totale	116 mm
Poids global	4,79 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ROUE

Matériau du corps	Aluminium
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	Vissé avec écrou
Couleur Roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	200 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Largeur du corps	50 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

## CHAPE

Matériau	Fonte ou fer forgé, lourd
Forme Chape	Galbé, Renforcé
Pivot	Deux courses de billes, Renforcé ou Inoxydable
Couleur	Zingué bleu
Déport	59 mm
Rayon d'encombrement	160 mm
Diamètre d'encombrement	320 mm
	✓
Diamètre du dôme	111 mm

## RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	135 mm
Largeur de plaque	110 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	105 mm
Diamètre du trou de la plaque	11 mm

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

**KAPPA**

9682ITP200P63 CL67

EAN 4031582315967

Numéro de commande 00827803



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

# KAPPA

9682ITP200P63 CL67

EAN 4031582315967

Numéro de commande 00827803



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

