

LEVINA STAINLESS

5380PIO125P30-13

EAN 4031582370324



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ●

核心属性

产品名称	Levina stainless
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	80 kg
不锈	✓
静态载重	160 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	40 ° C
总高	161 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	实心橡胶，不留痕，Shore A 63
轴承	滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
胎面硬度 (D)	40 肖氏 D

支架

材料	聚酰胺
支架形状	修身
旋转轴承	两个球座圈，加强的型或不锈钢型
偏移量	38 mm
旋转半径	100.5 mm
转向干涉	201 mm

固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	13 mm



通用设计奖



德国设计师俱乐部 (DDC)

LEVINA STAINLESS



5380PIO125P30-13

EAN 4031582370324



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸



通用设计奖



德国设计师俱
乐部 (DDC)