

## ZETA REVERSE

468SIFP125P63

EAN 4031582398090



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ● ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ● ● ● |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ○ ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nom del producte           | Zeta reverse                                                |
| Tipus                      | Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 300 kg                                                      |
| Tracidad de carga a 6 km/h | 240 kg                                                      |
| Conducció elèctrica        | No                                                          |
| Inoxidable                 | No                                                          |
| Tracidad de carga estàtica | 600 kg                                                      |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                                                      |
| Temperatura màxima (màxim) | 85 °C                                                       |
| Alçada total               | 164 mm                                                      |
| Àmplia general             | 96 mm                                                       |
| Pes total                  | 2,95 kg                                                     |

## SUPORT

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Material d'habitatge | Placa d'acer, molt pesada                    |
| Forquilla Forma      | Ample, Reforçat                              |
| Scamiento giratorio  | Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable |
| Color                | Passivat blau                                |
| Desplaçament         | 55 mm                                        |
| Scio de giro         | 117,5 mm                                     |
| Sterferencia de giro | 235 mm                                       |
| Dome Dictel          | 96 mm                                        |

## RODA

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tread hardness                      | suau                                      |
| Material corporal                   | Alumini                                   |
| Material de la banda de rodadura    | pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió             |
| Eix                                 | Estirada de nou                           |
| Roda de color                       | Grey / No Marcatge                        |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància                          |
| Diametralització                    | 125 mm                                    |
| Banda de rodadura ample             | 50 mm                                     |
| Corporació ample                    | 50 mm                                     |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 67 Shore A                                |

## FITACIÓ

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                      | Placa rectangular |
| Placa llarga                          | 137 mm            |
| Placa ampla                           | 105 mm            |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 75 mm             |
| Longitud del forat de placa (màxim)   | 80 mm             |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 75 mm             |
| Amplària del forat de placa (màxim)   | 105 mm            |
| Placa de diàmetre                     | 11 mm             |

# ZETA REVERSE

468SIFP125P63

EAN 4031582398090

Número de comanda 00860829  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

