



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●●○

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●●○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	ICS
Tipus	Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	166 mm
Pes total	0,699 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Guàrdia integrada
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SUPORT

Material	Poliàmida
Forquilla Forma	Escàs
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Desplaçament	38 mm
Sterferencia de giro	259 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	77 mm
Placa ampla	67 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	56 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	61,5 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	46,5 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	51,5 mm
Placa de diàmetre	8,5 mm

DIBUIXOS TÈCNICS

