



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ●

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Termék neve                       | Linea                                 |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő kombinált fékkel    |
| Standard                          | EN12530 - Intézményi görgők           |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 130 kg                                |
| Elektromosan vezető               | Nem                                   |
| Rozsdamentes                      | Nem                                   |
| Statikus teherbírás               | 260 kg                                |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                                |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                                 |
| Összsúly                          | 1,35 kg                               |
| Teljes szélesség                  | 89 mm                                 |
| Tanúsítvány                       | TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött |

## VÁZ

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| A ház anyaga    | Poliamid               |
| Villa alakja    | Ikerkeres villa        |
| Forgócsapág     | Precíziós golyóscsapág |
| Ellensúlyoz     | 52 mm                  |
| Körbeforgás     | 312 mm                 |
| Kupola átmérője | 56 mm                  |

## KERÉK

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid                |
| Futófelület anyaga           | Fröccsöntött poliuretán |
| Csapág                       | Precíziós golyóscsapág  |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel  |
| Átmérő                       | 150 mm                  |
| Futófelület szélessége       | 22 mm                   |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A              |

## SZERELVÉNY

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Szerelvénny típusa    | Csavarfurat |
| Csavar furat átmérője | 13 mm       |

## Product Drawings

