INFORMACIJE O PROIZVODU

AGILA CARE

2476YGO100R26-28S45 4xM8

EAN 4031582342185



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●○○
Buka u pokretu	●●●○○
Ishrana	●●●○○
otpornost na rdju	●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Agila care
Tip	Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	80 kg
Električni provod	yes
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	160 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	138 mm
Ukupna težina	0.8 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, srednji
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	plavo cinkovano
ofset	38 mm
okretni radijus	88 mm
Otpor okretanju	176 mm

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen, električni provodnik
materijal omotaca	Termoplastična guma, električna provodljivost
Nošenje	klizni lezaj
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	100 mm
Širina omotac	32 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo sa bregasta rupa za trake profila
Prečnik sraf	28 mm
Dužina sraf	96 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA CARE

2476YGO100R26-28S45 4xM8

EAN 4031582342185

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Crteži proizvoda



© Copyright 2026 TENTE International GmbH