INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

# DURATECH

## MOP 200x80-Ø40 HL90

EAN 4031582320060



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

### VEIKTSPĒJA

| | |
|---|---|
| Ruļļa veiktspēja | ●●●●● |
| Kustības troksnis | ●●○○○ |
| Nodilums | ●●●●● |
| Korozijas izturīgs | ●●●○○ |

### PAMATA ATRIBŪTI

| | |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Duratech |
| CO2 emisija (3. darbības joma) | 29.11 |
| Korpusa tips | Ritenis |
| Standarta | EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi |
| Kravnesība pie 4 km/h | 5400 kg |
| Kravnesība pie 6 km/h | 4500 kg |
| Elektrovadītspējīga | Nē |
| Nerūsējošais | Nē |
| Statiskā kravnesība | 9000 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -40 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
| Kopējais svars | 3,86 kg |

### RITENIS

| | |
|---|---|
| Korpusa materiāls | Poliamīds, super smags |
| Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Ritenis krāsa | Dabiski balts |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 200 mm |
| Protektora platums | 80 mm |
| Ass atveres diametrs | 40 mm |
| Rumbas garums | 90 mm |
| Korpusa platums | 80 mm |
| Protektora cietība (D) | 75 Krasts D |
| Gultņa veids | 6308 |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# DURATECH

## MOP 200x80-Ø40 HL90

EAN 4031582320060

Pasūtījuma numurs 00830849

**Produkta rasējumi**





© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# DURATECH

## MOP 200x80-Ø40 HL90

EAN 4031582320060

Pasūtījuma numurs 00330849




© Copyright 2026 TENTE International GmbH