

SCOUT

814WUFC200P60 180° SMART

EAN 4031582429947



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●●●

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Scout
Тип	Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления и Тормоз колеса
Грузоподъемность при 3 км/ч	150 kg
Грузоподъемность при 4 км/ч	150 kg
Нержавеющая сталь	✓
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общая высота	242 mm
Общая ширина	72 mm
Общий вес	3,143 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
	мягкий
Материал протектора	Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник, Нержавеющая сталь
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	200 mm
Ширина Протектор	40 mm
Твердость Протектор (A)	64 Береговая A

КРОНШТЕЙН

Материал	Нержавеющая сталь, тяжелая
Форма Вилы	Угловой
Поворотный узел	Прецизионный шариковый подшипник
Офсет (Смещение)	50 mm
Радиус поворота	162 mm
Поворотное соединение	324 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	130 mm
Ширина пластины	74 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	110 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	50 mm
Диаметр отверстия пластины	10,5 mm

SCOUT

814WUFC200P60 180° SMART

EAN 4031582429947



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

