

## ALPHA

3478UOJ160P63

EAN 4031582307085

Número de encomenda 00027861



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ○

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Alpha                                |
| Tipo de alojamento                | Rodízio fixo                         |
| Padrão                            | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 350 kg                               |
| Capacidade de carga estática      | 700 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -25 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C                                |
| Altura total                      | 200 mm                               |
| Largura geral                     | 115 mm                               |
| Peso geral                        | 1,548 kg                             |

## RODA

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida                  |
| Material do piso da roda   | Idêntico ao centro da roda |
| Rolamento                  | Rolamento                  |
| Eixo                       | Aparafusado com porca      |
| Cor da Roda                | Branco natural             |
| Anti-fios                  | Com anti-fios              |
| Diâmetro                   | 160 mm                     |
| Largura do Piso            | 40 mm                      |
| Largura do corpo           | 40 mm                      |
| Dureza do Piso (D)         | 75 Shore D                 |

## SUPORTE

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Material          | Folha de aço, pesada |
| Em Forma de Garfo | Amplo                |
| Cor               | Passivada a azul     |

## ENCAIXE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa                  | 137 mm                      |
| Largura da placa                      | 115 mm                      |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 75 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm                       |
| Largura do furo da placa (Mínimo)     | 75 mm                       |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 105 mm                      |
| Diâmetro do furo da placa             | 11 mm                       |

# ALPHA

3478UOJ160P63

EAN 4031582307085

Número de encomenda 00027861



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

