

## GALEA

5071YGH100P50

EAN 4031582399752



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●○○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Termék neve                       | Galea                         |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő irányfékkel |
| Standard                          | EN12530 - Intézményi görgők   |
| Teherbírási 3 km/h-nál            | 100 kg                        |
| Elektromosan vezetőképesség       | ✓                             |
| Statikus teherbírási              | 200 kg                        |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                        |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                         |
| Összsúly                          | 137 mm                        |
| Teljes szélesség                  | 66 mm                         |
| Összsúly                          | 0,486 kg                      |

## KERÉK

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Felépítmény anyaga           | Polipropilén, elektromosan vezetőképességű         |
| Futófelület anyaga           | Termoplasztikus gumi, elektromosan vezetőképességű |
| Csapágy                      | Siklócsapágy                                       |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel                             |
| Átmérő                       | 100 mm   |
| Futófelület szélessége       | 30 mm  |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A   |

## VÁZ

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Anyag           | Poliamid       |
| Villa alakja    | Zárt           |
| Forgócsapágy    | Kétsoros golyó |
| Ellensúlyoz     | 40 mm          |
| Körbeforgás     | 128 mm         |
| Körbeforgás     | 256 mm         |
| Kupola átmérője | 59 mm          |

## SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 77 mm                    |
| Talplemez szélessége              | 67 mm                    |
| Lemezfurat hossza (minimális)     | 56 mm                    |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 61,5 mm                  |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 46,5 mm                  |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 51,5 mm                  |
| Tengely furat átmérője            | 8,5 mm                   |

# GALEA

5071YGH100P50

EAN 4031582399752



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

