

# LINEA

594CUAP125R05-22 RAL9002

EAN 4031582378399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ● |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ● ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Nom del producte           | Linea                                 |
| Tipus                      | Rueda giratoria con bloqueo combinado |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 130 kg                                |
| Tracidad de carga estàtica | 260 kg                                |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                                |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C                                 |
| Alçada total               | 145 mm                                |
| Àmplia general             | 82 mm                                 |
| Pes total                  | 1,17 kg                               |
| Certificació               | Assaig i seguiment de TÜV Süd         |

## RODA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal                   | Poliàmida                     |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Injectat           |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespallles        |
| Diametralització                    | 125 mm                        |
| Banda de rodadura ample             | 20 mm                         |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                    |

## SUPORT

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Material             | Poliàmida                     |
| Forquilla Forma      | Suport Twin Roda              |
| Scamiento giratorio  | Rodament de boles de precisió |
| Color                | El blanc gris (RAL9002)       |
| Desplaçament         | 40 mm                         |
| Scio de giro         | 129 mm                        |
| Sterferencia de giro | 258 mm                        |
| Dome Dictel          | 52 mm                         |

## FITACIÓ

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Tipus de Fitting | Espiga, Roda |
| Pern Diamant     | 22 mm        |
| Pern Longitud    | 40 mm        |



El Deutscher  
Dissenyador  
Club



Premi Interzum



Premi IF Disseny

# LINEA

594CUAP125R05-22 RAL9002

EAN 4031582378399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS



El Deutscher  
Disenyador  
Club



Premi Interzum



Premi IF Disseny