

PURETECH

PIR 125X37-Ø12 HL48

EAN 4031582320350

Numer zamówienia 00030824



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek



Hałas ruchowy



Odejście



Odporność na korozję



PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Puretech
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	100 kg
Nośność statyczne	200 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	0,473 kg

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Guma pełna, nie brudzący śladów
Łożysko	Łożysko walcowe
Kolor Koło	Czarny grafitowy (RAL9011)
Oslony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	37 mm
Średnica otworu Oś	12 mm
Długość piasty	48 mm
Szerokość korpusu	37 mm
Twardość Bieżnia (A)	80 Shore A

PURETECH

PIR 125X37-Ø12 HL48

EAN 4031582320350

Numer zamówienia 00030824



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

