

COMPACTA

2198POI014P60-30x17

EAN 4031582435641



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Diamètre	14 mm
Largeur du bandage	14 mm

RACCORD

Longueur de la platine	30 mm
Largeur de la platine	17 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	20 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	20 mm
Diamètre des trous de la platine	4 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Compacta
Capacité de charge à 3 km/h	25 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	50 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	17 mm
Poids	0.01 kg

Product Drawings

