

DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL31,8 black

EAN 4031582382891

Numéro de commande 00000564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	25 mm
Diamètre de l'alésage	8 mm
Longueur de moyeu	31.8 mm
Largeur du corps de roue	25 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ○ ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech heat
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	100 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	134 °C
Poids	0.08 kg

DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL31,8 black

EAN 4031582382891

Numéro de commande 00039564

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

