ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

# DURATECH SILENT

## HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black

EAN 4031582319637




Изображение может отличаться от оригинального продукта

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения | ● ● ● ● ○ |
| Исчезновение | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии | ● ● ● ○ ○ |

### ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---|---|
| Название продукта | Duratech silent |
| Тип | Колесо |
| Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 160 kg |
| Электропроводящий | Нет |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 320 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| Общий вес | 0,4 kg |

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Демпфирование, гибридный материал |
| Материал протектора | Полиамид |
| Подшипник | Роликовый (Игольчатый) подшипник |
| Цвет Колесо | Серебристо-серый (RAL7001) |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 100 mm |
| Ширина Протектор | 36 mm |
| Диаметр отверстия Ось | 12 mm |
| Длина хаба | 44 mm |
| Ширина тела | 36 mm |
| Твердость Протектор (D) | 75 Береговая D |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# DURATECH SILENT

HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black

EAN 4031582319637

Номер заказа 00033610

**Чертежи изделия**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH