



A imagem pode diferir do produto original

#### DESEMPENHO

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ● ● |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ ○ |

#### ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Zeta                                 |
| Tipo                              | Rodízio fixo                         |
| Padrão                            | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 350 kg                               |
| Capacidade de carga a 6 km/h      | 280 kg                               |
| Elétrico condutivo                | Não                                  |
| Aço inoxidável                    | Não                                  |
| Capacidade de carga estática      | 700 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 85 °C                                |
| Altura total                      | 200 mm                               |
| Largura geral                     | 117 mm                               |
| Peso geral                        | 2,26 kg                              |

#### SUPORTE

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Material da caixa | Folha de aço, muito pesada |
| Em Forma de Garfo | Amplo, Reforçado           |
| Cor               | Passivada a azul           |

#### RODA

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Tread hardness             | macio                                  |
| Material do centro da roda | Alumínio                               |
| Material do piso da roda   | Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão       |
| Eixo                       | Aparafusado com porca                  |
| Cor da Roda                | Cinza/não deixa marcas                 |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios                          |
| Diâmetro                   | 160 mm                                 |
| Largura do Piso            | 50 mm                                  |
| Largura do corpo           | 50 mm                                  |
| Dureza do Piso (A)         | 67 Shore A                             |

#### ENCAIXE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa                  | 137 mm                      |
| Largura da placa                      | 117 mm                      |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 75 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm                       |
| Largura do furo da placa (Mínimo)     | 75 mm                       |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 105 mm                      |
| Diâmetro do furo da placa             | 11 mm                       |

# ZETA

4688IFP160P63

EAN 4031582366075

Número de encomenda 00828640

Desenhos do produto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

