

# BASETECH

POO100X36-Ø12 WHITE

EAN 4031582410358



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	36 mm
Průměr otvoru pro šroub	12 mm
Délka náboje	44,4 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

## VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Basetech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	160 kg
Statická Nosnost	320 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,105 kg

# BASETECH

POO100X36-Ø12 WHITE

EAN 4031582410358



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

