

LUMINA

AA20POI050S70-10x15/8 9011/9011

EAN 4031582415094



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Lumina
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	56 mm
Largeur totale	55 mm
Poids global	0.13 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polypropylène
Forme Chape	Roue Double Chape de Roue, fermée
Pivot	Tige pivotante
Couleur de la chape	Noir graphite (RAL9011)
Déport	20 mm
Rayon d'encombrement	52 mm
Diamètre d'encombrement	104 mm
Diamètre du dôme	0 mm
Diamètre du filetage	10 mm

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse avec tube Entretoise
Axe	Rivelé
Couleur du bandage de roue	Noir graphite (RAL9011)
Couleur Roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	50 mm
Largeur du Bandage	7 mm
Diamètre du trou de l'Axe	0 mm
Longueur de moyeu	0 mm
Largeur du corps	7 mm
Dureté du Bandage (D)	65 Shore D

RACCORD

Type de raccord	Tige filetée avec Collet hexagonal, haut
Tige Diamètre Tige	10 mm
Tige Longueur Tige	15 mm

LUMINA

AA20POI050S70-10x15/8 9011/9011

EAN 4031582415094



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

