

# AGILA

2477DYK100R07-Ø27-30

EAN 4031582342284



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Agila                                |
| Tipo                              | Rodízio giratório com travão total   |
| Padrão                            | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 80 kg                                |
| Elétrico condutivo                | Sim                                  |
| Aço inoxidável                    | Não                                  |
| Capacidade de carga estática      | 160 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 40 °C                                |
| Altura total                      | 138 mm                               |

## SUPORTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Material da caixa       | Folha de aço, média   |
| Em Forma de Garfo       | Amplio                |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas |
| Cor                     | Passivada a azul      |
| Offset                  | 43,5 mm               |
| Raio giratório          | 131 mm                |
| Interferência giratória | 262 mm                |

## RODA

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Material do centro da roda | Chapa de aço                             |
| Material do piso da roda   | Borracha sólida, preta, eletro-condutivo |
| Rolamento                  | Rolamento cónico                         |
| Anti-fios                  | Com anti-fios                            |
| Diâmetro                   | 100 mm                                   |
| Largura do Piso            | 32 mm                                    |
| Dureza do Piso (A)         | 80 Shore A                               |

## ENCAIXE

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Tipo de fixação            | Expansor sintético, redondo                                  |
| Encaixe expansivo (Mínimo) | 27 mm  |
| Encaixe expansivo (Máximo) | 30 mm  |
| Sugestão                   | Indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. |

# AGILA

2477DYK100R07-Ø27-30

EAN 4031582342284



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

