INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# AGILA TWIN

## 2977PJO075P30-10,3

EAN 4031582302912



L'image peut différer du produit d'origine

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance du rouleau | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●●○ |
| Attrition | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Agila twin |
| Type | Roulette pivotante avec Blocage total |
| Standard | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h | 100 kg |
| Conducteur électrique | Non |
| Inoxydable | Non |
| Statique Capacité de charge | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 99 mm |
| Largeur totale | 71 mm |
| Poids global | 0.56 kg |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Tôle d'acier, moyenne |
| Forme Chape | Double Roue Roue Chape |
| Pivot | Deux courses de balles |
| Couleur de la chape | Zingué bleu |
| Déport | 31.3 mm |
| Rayon d'encombrement | 99 mm |
| Diamètre d'encombrement | 198 mm |
| Diamètre du dôme | 65 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Matériau du corps | Polypropylène |
| Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Couleur Roue | Gris argent (RAL7001) |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 75 mm |
| Largeur du Bandage | 25 mm |
| Largeur du corps | 25 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 87 Shore A |

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Type de raccord | Trou central |
| Diamètre du trou de l'Œil | 10.3 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA TWIN

2977PJO075P30-10,3

EAN 4031582302912

Numéro de commande 00004157

**Dessins du produit**




