

AGILA

2470DYK125R07-Ø24-27

EAN 4031582342208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Elektrické vodivé	✓
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	163 mm

KOLO

Materiál středu	Ocelový plech
Materiál běhounu	Tvrdá guma, černá, elektricky vodivá
Ložisko	Kuželové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrém
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Vyosení	41 mm
Poloměr otáčení	103,5 mm
Průměr otáčení	207 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Syntetický expandér, kulatý
Expandér (minimální)	24 mm
Expandér (maximální)	27 mm
Informace	Při objednávání uveďte požadovaný vnitřní průměr zkumavky.

AGILA

2470DYK125R07-Ø24-27

EAN 4031582342208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

