

AGILA CARE

2474XSP150R26-28S45 D

EAN 4031582358087
 订单号 00061256



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

| | |
|------|-------|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●○○ |
| 损耗 | ●●●○○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●○○ |

核心属性

| | |
|-----------|----------------|
| 产品名称 | Agila care |
| 外壳类型 | 带中控全锁或方向锁的万向脚轮 |
| 标准 | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 100 kg |
| 导电 | ✓ |
| 静态载重 | 200 kg |
| 温度范围 (最低) | -20 ° C |
| 最高温度范围 | 60 ° C |
| 总高 | 188 mm |
| 总宽度 | 60 mm |
| 总重量 | 1.1 kg |

轮子

| | |
|----------|---------------|
| 轮体材料 | 聚酰胺, 导电 |
| 胎面材料 | 聚氨酯, 注塑, 导电 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 轮子颜色 | 银灰色 (RAL7001) |
| 侧盖 | 带螺纹防护装置 |
| 直径 | 150 mm |
| 胎面宽度 | 32 mm |
| 轮体宽度 | 32 mm |
| 胎面硬度 (A) | 91 岸 A |
| 胎面硬度 (D) | 40 肖氏 D |

支架

| | |
|------|--------|
| 材料 | 钢板, 中号 |
| 支架形状 | 宽 |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
| 颜色 | 蓝色钝化 |
| 偏移量 | 45 mm |
| 旋转半径 | 120 mm |
| 转向干涉 | 240 mm |
| 圆顶直径 | 60 mm |

固定件

| | |
|---------|---------------|
| 固定件类型 | 带凸轮的阀杆, 用于异型杆 |
| 螺栓直径 | 28 mm |
| 螺栓长度 | 96 mm |
| 螺栓螺纹位置 | 19 mm |
| 螺栓安装孔数量 | 2 |

产品信息

AGILA CARE

2474XSP150R26-28S45 D

EAN 4031582358087
订单号 00061256



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

