

## ZETA

4688IEP125P63

EAN 4031582308259



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ● ● |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu              | Zeta                         |
| Typ                         | Pevné Kolečko                |
| Norma                       | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h              | 300 kg                       |
| Nosnost 6 km/h              | 240 kg                       |
| Elektrické vodivé           | Ne                           |
| Nerezové                    | Ne                           |
| Statická Nosnost            | 600 kg                       |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                       |
| Teplotní rozsah (maximální) | 85 °C                        |
| Celková výška               | 164 mm                       |
| Stavební výška              | 117 mm                       |
| Celková hmotnost            | 1,87 kg                      |

## UCHYCENÍ

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, velmi těžký |
| Tvar Vidlice     | Široký, Vyztužené          |
| Barva vidlice    | Pasivováno modrou          |

## KOLO

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Tread hardness     | měkký                                      |
| Materiál středu    | Hliník                                     |
| Materiál běhounu   | Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko                   |
| Osa kola           | Šroub s maticí                             |
| Barva Kola         | Jet black (podobný RAL9005)                |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra                                |
| Průměr             | 125 mm                                     |
| Šířka Běhoun       | 50 mm                                      |
| Šířka středu kola  | 50 mm                                      |
| Tvrdost Běhoun (A) | 67 Obuv A                                  |

## MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 137 mm               |
| Šířka plotny                    | 117 mm               |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 75 mm                |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 80 mm                |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 75 mm                |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 105 mm               |
| Průměr otvoru plotny            | 11 mm                |

# ZETA

4688IEP125P63

EAN 4031582308259

Objednáací číslo 00804232  
Výkresy produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

