

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°

Rendelési szám 990067061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ● |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ● ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ● ● |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                    |                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Termék neve                        | Integral assist                                                    |
| Ház típusa                         | Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel                        |
| Standard                           | EN12531 - Kórházi ágygörgők                                        |
| Teherbírás 4 km/h-nál              | 150 kg                                                             |
| Elektromosan vezető                | Nem                                                                |
| Rozsdamentes                       | Nem                                                                |
| Kompatibilis a WeAssisttal         | 1                                                                  |
| Statikus teherbírás                | 450 kg                                                             |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális)  | -10 °C                                                             |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális)  | 40 °C                                                              |
| Összsúly                           | 4,68 kg                                                            |
| Teljes szélesség                   | 110,5 mm                                                           |
| Védelem típusa                     | IPX6 (csak az elektronikus alkatrészek esetében, ha be van építve) |
| Megengedett környezeti hőmérséklet | Üzemi hőmérséklet 5 °C és 40 °C között, páratartalom 20% - 80%     |

## VÁZ

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Forgócsapágó    | Precíziós golyóscsapágó |
| Szín            | Szürkésfehér (RAL9002)  |
| Ellensúlyoz     | 40 mm                   |
| Körbeforgás     | 230 mm                  |
| Kupola átmérője | 110,5 mm                |

## KERÉK

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Acél, vas                     |
| Futófelület anyaga           | Öntött poliuretán             |
| Csapágó                      | Kerékagy motor                |
| Futófelület színe            | Palaszürke (RAL7015)          |
| Szálvédők                    | Beépített futófelület védelem |
| Átmérő                       | 150 mm                        |
| Futófelület szélessége       | 50 mm                         |
| A futófelület keménysége (A) | 85 Shore A                    |

## SZERELVÉNY

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Szerelvény típusa | Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió |
|-------------------|--------------------------------------------|

Red Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL ASSIST



ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°

Rendelési szám 990067061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Termékrajzok



Red Dot  
Design  
Award