

# NOVATECH

ITP 125X50-Ø20 SOFT CV

EAN 4031582329483

Numero d'ordine 00831428



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## RUOTA

Materiale del corpo	Alluminio
	morbido
	convesso
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Grigio (RAL7042)
Parafili	Senza parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Asse diametro del foro	20 mm
Lunghezza mozzo	60 mm
Larghezza corpo	50 mm
Durezza del Battistrada (A)	80 Shore A

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Novatech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	400 kg
Portata a 6 km/h	320 kg
Portata statica	800 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	0,89 kg

# NOVATECH

ITP 125X50-Ø20 SOFT CV

EAN 4031582329483

Numero d'ordine 00831428



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

