



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	ICS
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Statický Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	137 mm
Celková šířka	52 mm
Celková hmotnost	0,377 kg

KOLO

Materiál těla	Polypropylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	Integrovaný chránič nitě
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Šířka těla	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vídlice	Úzké
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Barva	Stříbrně šedá (RAL7001)
Offset	38 mm
Radius otočení	87 mm
Otočné rušení	174 mm
Průměr otočné kamery	52 mm
Průměr závitu	0 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Kovaný dřík s šestihraný krk, horní
Délka Přírubový čep	17 mm

ICS



5320PJP100S70-10X17 7001

EAN 4031582010688



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY



Ocenění IF
Design
Award