

# ALPHA STAINLESS

8477UFD200P63

EAN 4031582347067



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ● ● |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Alpha stainless                 |
| Tip                            | Okreni Tocak sa potpuna kocnica |
| Standard                       | EN12532 - transportna oprema    |
| Nosivost na 4 km/h             | 400 kg                          |
| Električni provod              | no                              |
| nerdjajuci                     | yes                             |
| Statički Nosivost              | 800 kg                          |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                          |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C                           |
| Sveukupna visina               | 240 mm                          |
| Ukupna širina                  | 96 mm                           |
| Ukupna težina                  | 2.96 kg                         |

## KUCISTE

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Materijal kućišta | nerdjajuci čelik, težak |
| oblik viljaska    | siroko                  |
| okretni lezaj     | Dve lopte               |
| Boja              | nerdjajuci čelik        |
| ofset             | 55 mm                   |
| okretni radijus   | 167 mm                  |
| Otpor okretanju   | 334 mm                  |
| Prečnik kupole    | 96 mm                   |

## TOCAK

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Tread hardness             | mekan                                      |
| Materijal za telo          | poliamid                                   |
| materijal omotaca          | Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana |
| Nošenje                    | kotrljajuci lezaj, nerdjajuci              |
| osovina                    | Završena sa navrtkom                       |
| Boja Tocak                 | Srebrna siva (RAL7001)                     |
| Prečnik                    | 200 mm                                     |
| Širina omotac              | 46 mm                                      |
| Širina tela                | 46 mm                                      |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 63 Šora A                                  |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 137 mm            |
| Širina ploče                     | 105 mm            |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm             |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm            |
| Prečnik otvora ploče             | 11 mm             |

# ALPHA STAINLESS

8477UFD200P63

EAN 4031582347067

Broj porudžbine 00035541

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

