PRODUCTINFORMATIE

PURETECH

PVR 080x35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart
Lagering	Rollager
Wielkleur	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	80 mm
Breedte Loopvlak	35 mm
Diameter Asgat	12 mm
Naaflengte	44,4 mm
Breedte wielkern	35 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	80 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●●○
Slijtage	●●●○○
Corrosiebestendigheid	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Puretech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	70 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	140 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,16 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

PVR 080x35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241

Bestelnummer 00004985

Producttekeningen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH