

# COMPACTA

2198UOI025P60-40X17

EAN 4031582300284  
Número de pedido 00021131



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Nombre del producto           | Compacta                      |
| Tipo de carcasa               | Rueda fija                    |
| Estándar                      | EN12530 - Dispositivos Ruedas |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 25 kg                         |
| Capacidad de carga estática   | 50 kg                         |
| Rango de temperatura (mínimo) | -25 °C                        |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C                         |
| Altura total                  | 28 mm                         |
| Ancho total                   | 20 mm                         |
| Peso total                    | 0,018 kg                      |

## ARO

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Material del cuerpo                | Poliamida                                  |
| Material de la banda de rodadura   | Idéntico con cuerpo de Aro                 |
| Cojinete                           | Cojinete liso con Separador tubo separador |
| Eje                                | Remachado                                  |
| Color Aro                          | Negro grafito (RAL9011)                    |
| Protectores de hilo                | Sin protector de roscas                    |
| Diámetro                           | 25 mm                                      |
| Ancho de Banda de rodadura         | 13 mm                                      |
| Anchura del cuerpo                 | 13 mm                                      |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 75 Shore D                                 |

## SOPORTE

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material                 | Chapa de acero, mediana |
| Forma de Horquilla Forma | Angular                 |
| Color                    | Pasivado azul           |
| Diámetro del domo        | 20 mm                   |

## AJUSTE

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Tipo de ajuste                             | Placa rectangular |
| Longitud de la placa                       | 40 mm             |
| Anchura de la placa                        | 17 mm             |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 30 mm             |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 30 mm             |
| Diámetro del orificio de la placa          | 4,5 mm            |

# COMPACTA

2198UOI025P60-40X17

EAN 4031582300284

Número de pedido 00021131



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

---

